製品情報

AGILA TWIN

2975PJO050P30-11

EAN 4031582302806



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Agila twin
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	75 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	150 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	69 mm
全幅	57 mm
総重量	0.24 kg

ハウジング

ハウジング材質	スチール、中量系
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	2つのボールレース
ハウジング色	青色被膜保護
オフセット	25 mm
旋回半径	77 mm
旋回径	155 mm
ドーム径	53 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	プレーンベアリング
車輪色	シルバーグレー（RAL7001）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	19 mm
ボディ幅	19 mm
トレッドの硬度（A）	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA TWIN

2975PJO050P30-11

EAN 4031582302806

注文番号 00031646

製品図面



