PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

ITB 250x55-Ø35 HL60

EAN 4031582397994



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Bore med Pasnot
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	55 mm
Aksel Huldiameter	35 mm
Navlængde	60 mm
Fælgbredde	55 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	1200 kg
Belastning ved 6 km/t	1000 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	2000 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	1,83 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

ITB 250x55-Ø35 HL60

EAN 4031582397994

Bestillingsnummer 00861408

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH