# AGILA

## 2471DIK150R05-28

EAN 4031582301342



### CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 36 mm |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 150 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 28 mm |
| Longueur de la vis | 45 mm |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Agila |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 85 °C |
| Hauteur | 188 mm |
| Poids | 1.77 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2471DIK150R05-28

EAN 4031582301342

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Dessins du produit**




