**PRODUCTINFORMATIE**

# MAXTECH

## UAR 125x38-Ø12

EAN 4031582323160

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

### WIEL

| | |
|---|---|
| Materiaal wielkern | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lagering | Rollager |
| Wielkleur | Blauwgrijs (RAL7031) |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte Loopvlak | 38 mm |
| Diameter Asgat | 12 mm |
| Naaflengte | 44,4 mm |
| Breedte wielkern | 38 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D |

### PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Slijtage | ●●●●○ |
| Corrosiebestendigheid | ●●●○○ |

### KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Maxtech |
| Type | Wiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 300 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch draagvermogen | 600 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totaal gewicht | 0,32 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# MAXTECH

## UAR 125x38-Ø12

EAN 4031582323160

Bestelnummer 00030960

**Producttekeningen**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH