INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# ALPHA STAINLESS

8477UFD125P30-11

EAN 4031582370195



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●○○ |
| Zgomot de mișcare | ●●●●● |
| Atriție | ●●●○○ |
| Rezistență la coroziune | ●●●●● |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Alpha stainless |
| Tip | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 150 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Da |
| Capacitate de încărcare statică | 300 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Înălțime totală | 155 mm |
| Greutate totală | 1,17 kg |

## FURCA

| | |
|---|---|
| Materialul de construcție | Oțel Inoxidabil, greu |
| FormăFurcă | Larg |
| Rulment pivotant | Două curse de mingi |
| Culoare | Oțel Inoxidabil |
| Offset | 40 mm |
| Interferență pivotantă | 242 mm |

## ROATĂ

| | |
|---|---|
| Tread hardness | moale |
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată |
| Lagăr | Rulment cu role, Inoxidabil |
| Axă | Înșurubat cu piuliță |
| Diametru | 125 mm |
| Benză de rulare | 40 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 64 Pe malul A |

## RACORD

| | |
|---|---|
| Tip ajustare | Orificiu pentru șurub |
| Diametrul găurii Șurub | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA STAINLESS

8477UFD125P30-11

EAN 4031582370195

Numărul de comandă 00038946

**Desene ale produsului**




