DURATECH

TOP 085x60-Ø20 HL60

EAN 4031582331165

Numéro de commande 00832610



ROUE

Diamètre	85 mm
Largeur du bandage	60 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	60 mm
Type de roulement	6204

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●○○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	650 kg
Capacité de charge à 6 km/h	520 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1300 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.51 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 085x60-Ø20 HL60

EAN 4031582331165

Numéro de commande 00832610

Dessins du produit





