PRODUKTINFORMATION

AGILA

2477XSP125R07-Ø19-21,5

EAN 4031582344240



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	163 mm

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	41 mm
Udfaldsradius	131 mm
Udfaldsdiameter	262 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	40 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Syntetisk ekspander, rund
Expanderbefæstigelse (minimum)	19 mm
Expanderbefæstigelse (maksimum)	21,5 mm
Tip	Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2477XSP125R07-Ø19-21,5


EAN 4031582344240

Bestillingsnummer 00031975

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH