INFORMACE O PRODUKTU

ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Hliník
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Jet black (podobný RAL9005)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	300 mm
Šířka Běhoun	55 mm
Průměr otvoru pro Šroub	20 mm
Délka náboje	66 mm
Šířka středu kola	55 mm
Tvrdost Běhoun (A)	68 Obuv A

VÝKON

Valivý odpor	●●○○○
Hlučnost	●●●●●
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	600 kg
Nosnost 6 km/h	480 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	3,89 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Objednací číslo 00834703

Výkresy produktu




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Objednací číslo 00932703



© Copyright 2026 TENTE International GmbH