INFORMACJE O PRODUKCIE

ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●○○○
Hałas ruchowy	●●●●●
Odejście	●●●○○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	540 kg
Nośność przy 6 km/h	450 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	900 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	85 °C
Waga całkowita	1,12 kg

KOŁO

Tread hardness	miękki
Materiał ciała	Arkusze stalowe, ciężkie
Materiał bieżni	Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)
Osłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	160 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	50 mm
Twardość Bieżnia (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

Numer zamówienia 00834683

Rysunki produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

SEP 160x50-Ø20 HL60 plus

EAN 4031582346664

Numer zamówienia 00834683

