TERMÉKINFORMÁCIÓK

DURATECH

TOP 085x60-Ø20 HL60

EAN 4031582331165



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●●●
Mozgás zajkibocsátása	●●○○○
Kopás	●●●●●
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	650 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	520 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1300 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,51 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	85 mm
Futófelület szélessége	60 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	60 mm
Test szélessége	60 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágy típusa	6204

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH


TOP 085x60-Ø20 HL60


EAN 4031582331165

Rendelési szám 00832610

Termékrajzok







© Copyright 2026 TENTE International GmbH