INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60 24V fuer optima

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●●○
Kustības troksnis	●●●●○
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	E-Drive optima
Korpusa tips	Piedziņas bloks
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Temperatūras diapazons (minimālais)	5 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais platums	190 mm
Kopējais svars	3,99 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Elektriskā
Dakšas forma	Piedziņa
Krāsa	Pasivēts ar zilu

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Ruota flangiata
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Diametrs	125 mm
Korpusa platums	40 mm
Protektora cietība (A)	63 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	100 mm
Plāksnes platums	95 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	100 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH