INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# ZETA REVERSE

## 468STOO125P63 180°

EAN 4031582398151



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●●○ |
| Bruit de mouvement | ●○○○○ |
| Attrition | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Zeta reverse |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage directionnel à ressort |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 700 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 560 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 1400 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 164 mm |
| Poids global | 2.99 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, très lourde |
| Forme Chape | Galbé, Renforcé |
| Pivot | Deux courses de balles, Renforcé ou Inoxydable |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |
| Déport | 55 mm |
| Rayon d'encombrement | 117.5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 235 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polyamide, lourd |
| Bandage | Identique au corps de Roue |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Axe | Vissé avec écrou |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du Bandage | 40 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 137 mm |
| Largeur de plaque | 105 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 105 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 75 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 80 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA REVERSE


468STOO125P63 180°


EAN 4031582398151

Numéro de commande 00860926

**Dessins du produit**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH