
PRODUCTINFORMATIE

ELASTECH

IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●○○○
Bewegingsgeluid	●●●●●
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	500 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	400 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	1000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	2,34 kg

WIEL

Tread hardness	zacht
Materiaal wielkern	Aluminium
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Grijs / niet-markering
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	250 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Diameter Asgat	25 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297

Bestelnummer 00836073

Producttekeningen




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366797

Bestelnummer 00980073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH