INFORMACIÓ DE PRODUCTE

# INTEGRAL SMART PLUS

## 1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN

EAN 4031582551310



La imatge pot diferir del producte original.

### ACTUACIÓ

| | |
|---|---|
| Actuació Roll | ●●●○○ |
| El soroll del moviment | ●●●○○ |
| Atràcia | ●●●●○ |
| Resistència a a la corrosió | ●●●○○ |

### ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|---|---|
| Nom del producte | Integral smart plus |
| Tipus | Rueda giratoria con central, Freno total |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 135 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 405 kg |
| Temperatura (mínim) | -25 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Alçada total | 183 mm |
| Àmplia general | 62 mm |
| Pes total | 1,13 kg |

### SUPORT

| | |
|---|---|
| Material d'habitatge | Acero, luz |
| Forquilla Forma | Tancat |
| Scamiento giratorio | Rodament de boles de precisió |
| Color | El blanc gris (RAL9002) |
| Desplaçament | 40 mm |
| Scio de giro | 115 mm |
| Sterferencia de giro | 230 mm |
| Dome Dictel | 62 mm |

### RODA

| | |
|---|---|
| Material corporal | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Injectat |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| El Banda de rodadura Color | Gris de pissarra (RAL7015) |
| Roda de color | Grafit negre (RAL9011) |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 150 mm |
| Corporació ample | 32 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 42 Shore D |

### FITACIÓ

| | |
|---|---|
| Tipus de Fitting | Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta |
| Pern Diamant | 32 mm |
| Pern Longitud | 51 mm |
| Posició Pern | 7 mm |
| Pern muntant la quantitat de forats | 4 |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH