INFORMACE O PRODUKTU

LINEA

5947UAC100P30-11 RAL9002

EAN 4031582352511



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●●●
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●●○
Odolné vůči korozi	●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	120 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ano
Statická Nosnost	240 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	118 mm
Stavební výška	82 mm
Celková hmotnost	0,74 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva vidlice	Šedá bílá (RAL9002)
Vyosení	32 mm
Poloměr otáčení	52 mm
Průměr otáčení	216 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Shore A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	11 mm

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5947UAC100P30-11 RAL9002

EAN 4031582352511

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu



Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH