INFORMAZIONI DI PRODOTTO

ZETA STAINLESS

8671UFX160P63

EAN 4031582313673

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	●●●●●
Rumore	●●●●●
Attrito	●●●○○
Resistenza alla corrosione	●●●●●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Zeta stainless
Tipo	Ruota girevole con blocco direzionale
Standard	EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Portata a 4 km/h	300 kg
Portata a 6 km/h	240 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	Sì
Portata statica	600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Altezza totale	200 mm
Larghezza complessiva	96 mm
Peso complessivo	3,1 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Acciaio Inossidabile, Pesante
Forma della forcella	Largo, Rinforzato
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Acciaio Inossidabile
Disassamento	55 mm
Raggio di piroettamento	135 mm
Ingombro di piroettamento	270 mm
Diametro cuffia superiore	96 mm

RUOTA

Tread hardness	morbido
Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Grigio/antitraccia
Parafili	Con parafili
Diametro	160 mm
Larghezza battistrada	46 mm
Larghezza corpo	46 mm
Durezza del Battistrada (A)	64 Shore A

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	137 mm
Larghezza della piastra	105 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	74 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (minima)	74 mm
Larghezza foro piastra (massima)	105 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA STAINLESS


8671UFX160P63


EAN 4031582313673

Numero d'ordine 00829526

Product Drawings







© Copyright 2026 TENTE International GmbH