INFORMACIÓ DE PRODUCTE

DURATECH

TOP 082x98-Ø20 HL100

EAN 4031582322668



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●●●
El soroll del moviment	●●○○○
Atràcia	●●●●●
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Duratech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	900 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	720 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	1800 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,58 kg

RODA

Material corporal	Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Blanc natural
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	82 mm
Banda de rodadura ample	98 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	100 mm
Corporació ample	98 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipus de portador	6204ZV

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH


TOP 082x98-Ø20 HL100


EAN 4031582322668

Número de comanda 00804410

Plànols del producte







© Copyright 2026 TENTE International GmbH