TERMÉKINFORMÁCIÓK

AGILA

2470DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582341218



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●●○
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Agila
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	80 kg
Elektromosan vezető	Igen
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	160 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	0,96 kg
Teljes szélesség	60 mm

VÁZ

A ház anyaga	Acéllemez, közepes
Villa alakja	Széles
Forgócsapágy	Kétsoros golyó
Szín	Kék passzivált
Ellensúlyoz	38 mm
Körbeforgás	176 mm
Kupola átmérője	60 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Csapágy	Kúpos golyóscsapágy
Kerék színe	Kék passzivált
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Szintetikus feszítő, négyzetes
Szár hossza	24 mm
Befeszítőcsap (minimális)	24 mm
Tippek	Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2470DYK100R47-21,5/24

EAN 4031582341218

Rendelési szám 00006650

Termékrajzok

