PRODUCTINFORMATIE

LINEA

5941XSC100P30-13 RAL9002

EAN 4031582352627



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●●
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●●○
Corrosiebestendigheid	●●●●○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea
Type	Wielen met Richtingsslot
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	120 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Ja
Statisch draagvermogen	240 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	118 mm
Totale breedte	82 mm
Totaal gewicht	0,72 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	32 mm
Zwenk radius	108 mm
Draaicirkel	216 mm
Diameter koepel	52 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Lagering	Precisie kogellagers Roestvrij
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	13 mm

Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA


5941XSC100P30-13 RAL9002


EAN 4031582352627

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen







Deutscher Ontwerper Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH