NOVATECH

FTX140x60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Corps de roue	Fonte
Diamètre	140 mm
Largeur du bandage	60 mm
Diamètre de l’alésage	12 mm
Longueur de moyeu	65 mm
Type de roulement	6006 2RS
Type d’étanchéité	A
Convient pour/à	bt_linde

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 3 km/h	700 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	2.99 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

FTX140x60-Ø12 HL65-A

EAN 4031582332070

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH