ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

STYLEA

5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Stylea
Тип	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
ОбВантажопідйомність 3 км/год	80 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	160 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	75 mm
Загальна ширина	54 mm

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Сіро-білий (RAL9002)
Офсет (Зсув)	23 mm
Радіус повороту	81 mm
Поворотне з’єднання	162 mm
Діаметр ковпачка	30 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Вісь	Згинання
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	75 mm
Протектор	15 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Квадратний планшет
Довжина пластини	60 mm
Ширина тарілки	60 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	48 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	48 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504

Креслення продукту

