ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

BASETECH

POR 108x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●●○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Basetech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	160 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	320 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0.15 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Ролков лагер
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	108 mm
Ширина на Резба	36 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	44.4 mm
Ширина на тялото	36 mm
Твърдост на Резба (D)	65 Бръснач D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

BASETECH

POR 108x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794

Номер на поръчката 00030953

Чертежи на продукта

