DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Numéro de commande 00804432



ROUE

Diamètre	82 mm
Largeur du bandage	88 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	90 mm
Type de roulement	6204ZV

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 3 km/h	900 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1800 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.55 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP082x88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Numéro de commande 00804433

Dessins du produit





