E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	E-Drive optima
Type	Drivenhed
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Samlet vægt	7,26 kg
Længde	Maks. 315 mm (nødudløsning aktiveret)
Hjuldiameter	125 mm, slidgrænse på 115 mm
Hjul Hjulbane	Massiv gummi, uden mærkning, Shore A 63
Hjulbredde	35 mm
Bredde	231 mm
Maksimal trykkraft	25
Maksimal løftekraft/kontakttrykkraft	400
Højde i hjemmeposition	140 mm
Installationshøjde	170 mm
Nødudløsning	Mekanisk
Beskyttelsestype	IPX4 (stænkvand fra alle sider, alle stik tilsluttet)
Tilladt omgivelsestemperatur	Driftstemperatur 5 °C til 40 °C, luftfugtighed 90 %, ikke-kondenserende
Vægt	7,25 kg
Maksimal hastighed	6 km/h
Frihøjde	30 mm
Ulige underlag (minimum)	-15 mm
Ulige underlag (Maksimum)	15 mm
Tilladt opbevaringstemperatur (minimum)	-10 °C
Tilladt opbevaringstemperatur (maksimum)	45 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

GAFFEL

Materialer til boliger	Elektrisk
Gaffel Form	Kørsel

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Leje	Flangehjul
Diameter	125 mm

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger

