PRODUCTINFORMATIE

ALPHA STAINLESS

8477UOD100P30-11

EAN 4031582377200



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●●○
Bewegingsgeluid	●●○○○
Verloop	●●●●●
Corrosieweerstand	●●●●●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	150 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	128 mm
Totaal gewicht	0,86 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Roestvrij staal
Offset	41 mm
Uitzwenking	242 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Rollager, roestvrij
As	Vastgeschroefd met moer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	36 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8477UOD100P30-11

EAN 4031582377200

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



