NOVATECH

ETP095x40-Ø20 HL45

EAN 4031582330403



ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Diamètre	95 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l’alésage	20 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Type de roulement	6204ZV

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 3 km/h	400 kg
Conducteur d’électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	800 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1.59 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH


ETP095x40-Ø20 HL45

EAN 4031582330403

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit





© Copyright 2026 TENTE International GmbH