MAXTECH

UAD200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419337



ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 4 km/h	500 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1000 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.91 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

UAD200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419337

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

