INFORMACIJE O PROIZVODU

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP100P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582350678



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●●●
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●●○
otpornost na rdju	●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Linea low height
Tip	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	103 mm
Ukupna širina	73 mm
Ukupna težina	0.49 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
Boja	Siva bela (RAL9002)
ofset	32 mm
okretni radijus	102 mm
Otpor okretanju	204 mm
Prečnik kupole	41 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	20 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	8 mm

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA LOW HEIGHT


5945UAP100P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582350678

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Crteži proizvoda





Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

© Copyright 2026 TENTE International GmbH