PRODUKTINFORMATION

ELASTECH

IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Grau, spurlos
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	250 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	25 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●○○○
Fahrgeräusch	●●●●●
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	500 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	400 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	2,34 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297

Bestellnummer 00836073

Produktzeichnungen




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IFP 250x50-Ø25 HL60

EAN 4031582366297

Bestellnummer 00336073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH