# AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247



画像は元の製品と異なる場合があります

## コア属性

| | |
|---|---|
| 製品名 | Agila twin |
| ハウジングタイプ | トータルロック付き自在キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 導電性 | いいえ |
| ステンレス | いいえ |
| 静荷重 | 200 kg |
| 取付高 | 99 mm |

## ハウジング

| | |
|---|---|
| ハウジング材質 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | 双輪ハウジング |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット | 31 mm |
| 旋回径 | 198 mm |

## 車輪

| | |
|---|---|
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
| ベアリング | プレーンベアリング |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 75 mm |
| トレッド幅 | 25 mm |

## フィッティング

| | |
|---|---|
| フィッティングタイプ | ボルト穴 |
| ボルト穴径 | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報


# AGILA TWIN

2977POO75P30-10,3

EAN 4031582428247

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 製品図面




© Copyright 2026 TENTE International GmbH