

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370

Bestelnummer 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak	Spoorkranswielen
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	26 mm
Asgatdiameter	15 mm
Naaflengte	32 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech plus
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	240 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	200 kg
Statisch Draagvermogen	480 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C

DURATECH PLUS

MMP050X26-Ø15

EAN 4031582399370
Bestelnummer 00860912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

