

# NOVATECH

ETX085X70-Ø17 HL75

EAN 4031582438079



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## WIEL

Materiaal wielkern	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lagering	Precisie kogellagers Afgedicht
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	85 mm
Breedte Loopvlak	70 mm
Diameter Asgat	17 mm
Naaflengte	75 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Type lager	6005 2RS
Type afdichting	B
Geschikt voor	jungheinrich_mic

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	700 kg
Statisch draagvermogen	1400 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,979 kg

## TECHNISCHE TEKENINGEN

