



A imagem pode diferir do produto original

#### DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ○ ○ ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

#### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | Zeta                                 |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão total   |
| Padrão                            | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 600 kg                               |
| Capacidade de carga a 6 km/h      | 480 kg                               |
| Capacidade de carga estática      | 1200 kg                              |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                |
| Altura total                      | 240 mm                               |
| Peso geral                        | 3,083 kg                             |

#### RODA

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                  |
| Material do piso da roda   | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento                  | Rolamento liso             |
| Eixo                       | Aparafusado com porca      |
| Anti-fios                  | Sem anti-fios              |
| Diâmetro                   | 200 mm                     |
| Largura do Piso            | 46 mm                      |
| Dureza do Piso (D)         | 75 Shore D                 |

#### SUPORTE

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Material                | Folha de aço, muito pesada                         |
| Em Forma de Garfo       | Amplo, Reforçado                                   |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável |
| Offset                  | 55 mm                                              |
| Raio giratório          | 161 mm                                             |
| Interferência giratória | 322 mm                                             |

#### ENCAIXE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de fixação                       | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa                  | 137 mm                      |
| Largura da placa                      | 105 mm                      |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 105 mm                      |
| Largura do furo da placa (Mínimo)     | 75 mm                       |
| Largura do furo da placa (Máximo)     | 80 mm                       |
| Diâmetro do furo da placa             | 11 mm                       |

## DESENHOS TÉCNICOS

