

LINEA LOAD

5940UAP050L51-8 LOAD 9002

EAN 4031582421590



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea load
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	100 kg
Statisch draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	50,5 mm
Totale breedte	47,5 mm
Totaal gewicht	0,088 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met draadbeschermers
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	13 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Zwenk radius	40,5 mm
Draaicirkel	81 mm
Diameter koepel	23 mm

FITTING

Type bevestiging	Blind gat voor B10-fitting
Boutgat diameter	8 mm

LINEA LOAD

5940UAP050L51-8 LOAD 9002

EAN 4031582421590



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

