INFORMACJE O PRODUKCIE

# ALPHA

3478PIJ100P62

EAN 4031582335521



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●○○ |
| Hałas ruchowy | ●●●●○ |
| Odejście | ●●●○○ |
| Odporność na korozję | ●●●○○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Alpha |
| Typ | Kółko stałe |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 75 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 150 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Wysokość całkowita | 128 mm |
| Szerokość całkowita | 85 mm |
| Waga całkowita | 0,54 kg |

## OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Arkusz stalowy, ciężki |
| Kształt Widelec | Poszerzane |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |

## KOŁO

| | |
|---|---|
| Materiał ciała | Polipropylen |
| Materiał bieżni | Guma pełna, nie brudzący śladów |
| Łożysko | Łożysko walcowe |
| Oś | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
| Osłony gwintu | Z osłoną gwintu |
| Średnica | 100 mm |
| Szerokość Bieżnia | 35 mm |
| Szerokość korpusu | 35 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A |

## MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Płytka prostokątna |
| Długość płytki | 103 mm |
| Szerokość płytki | 85 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 77 mm |
| Długość otworu w płytce (maksymalna) | 60 mm |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna) | 77 mm |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm |
| Średnica otworu płytki | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3478PIJ100P62


EAN 4031582335521

Numer zamówienia 00001242

**Rysunki produktu**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH