


OMIKRON TWIN

9958FTP400P68

EAN 4031582317022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Omikron twin
Tipo	Rueda fija
Estándar	similar EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	7200 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	5000 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	10800 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	510 mm
Ancho total	285 mm
Peso total	71.44 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Hierro fundido, o hierro forjado, pesado
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Color	Transparente Revestimiento
Lubrication nipple	1
Diámetro del domo	235 mm

ARO

Material del cuerpo	Hierro fundido
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Eje	Enroscado con tuerca
Color Aro	Amarillo miel (RAL1005)
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	400 mm
Ancho de Banda de rodadura	80 mm
Anchura del cuerpo	80 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	270 mm
Anchura de la placa	250 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	210 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	230 mm
Diámetro del orificio de la placa	17 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP400P68

EAN 4031582317022

Número de pedido 00801592

Planos del producto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

