PRODUKTINFORMATION

# AGILA STAINLESS

## 7478PJC125P50

EAN 4031582350029



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●○○ |
| Fahrgeräusch | ●●●●○ |
| Abrieb | ●●●○○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●●● |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Agila stainless |
| Typ | Bockrolle |
| Norm | EN12530 - Geräterollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 100 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Ja |
| Statische Tragfähigkeit | 200 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C |
| Bauhöhe | 160 mm |
| Gesamtbreite | 60 mm |
| Gesamtgewicht | 0,64 kg |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Rostfreier Stahl, mittel |
| Gabelform | Bauchig |
| Farbe | Stahl, Rostfrei |
| Dom Durchmesser | 60 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polypropylen |
| Material der Lauffläche | Thermoplastischer Gummi |
| Lager | Präzisionskugellager, Rostfrei |
| Radfarbe | Silbergrau (RAL7001) |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 125 mm |
| Breite der Lauffläche | 32 mm |
| Breite des Radkörpers | 32 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Rechteckige Platte |
| Plattenlänge | 77 mm |
| Plattenbreite | 67 mm |
| Plattenlochlänge (Minimum) | 46,5 mm |
| Plattenlochlänge (Maximum) | 51,5 mm |
| Plattenlochbreite (Minimum) | 56 mm |
| Plattenlochbreite (Maximum) | 61,5 mm |
| Plattenloch Durchmesser | 8,5 mm |
| Hinweis | Längsseite der Befestigungsplatte quer zur Fahrtrichtung. |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA STAINLESS


7478PJC125P50


EAN 4031582350029

Bestellnummer 00037233

**Produktzeichnungen**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH