PRODUKTINFORMATION

# INTEGRAL TWIN

## 2944UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302530



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Laufverhalten | ●●●●● |
| Fahrgeräusch | ●●●○○ |
| Abrieb | ●●●●○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ●●●○○ |

### HAUPTMERKMALE

| | |
|---|---|
| Produktname | Integral twin |
| Typ | Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller |
| Norm | EN12531 - Krankenbettenrollen |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h | 125 kg |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 125 kg |
| Elektrisch-leitfähig | Nein |
| Rostfrei | Nein |
| Statische Tragfähigkeit | 375 kg |
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C |
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C |
| Bauhöhe | 129 mm |
| Gesamtbreite | 63 mm |
| Gesamtgewicht | 1,04 kg |
| Zertifikat | Getestet und überwacht durch TÜV Süd |

### GEHÄUSE

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial | Stahlblech, mittel |
| Gabelform | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager | Präzisionskugellager |
| Farbe | Grauweiß (RAL9002) |
| Ausladung | 31 mm |
| Schwenkradius | 85 mm |
| Störkreis | 170 mm |
| Dom Durchmesser | 61,5 mm |

### RAD

| | |
|---|---|
| Material des Radkörpers | Polyamid |
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt |
| Lager | Präzisionskugellager |
| Radfarbe | Grauweiß (RAL9002) |
| Fadenschutz | Mit Fadenschutz |
| Durchmesser | 100 mm |
| Breite der Lauffläche | 15 mm |
| Breite des Radkörpers | 15 mm |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D |

### BEFESTIGUNG

| | |
|---|---|
| Befestigungsart | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz |
| Zapfen Durchmesser | 32 mm |
| Zapfenlänge | 51 mm |
| Gewindeposition im Zapfen | 7 mm |
| Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen | 4 |

German Design Award

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL TWIN

2944UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302530

Bestellnummer 00060551

**Produktzeichnungen**




German Design Award

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH