

# AGILA TWIN

2970PJP075P30-10,3 HSG- p-coated-7004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Agila twin                      |
| Emissioni di CO2 (ambito 3)         | 1.41                            |
| Tipo                                | Ruota girevole                  |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                          |
| Elettricamente conduttivo           | No                              |
| Inossidabile                        | No                              |
| Portata statica                     | 200 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                           |
| Altezza totale                      | 99 mm                           |
| Larghezza complessiva               | 71 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,52 kg                         |

## SUPPORTO

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale di costruzione  | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato        |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere      |
| Colore                    | Grigio (RAL7004)          |
| Disassamento              | 31,4 mm                   |
| Raggio di piroettamento   | 72,5 mm                   |
| Ingombro di piroettamento | 145 mm                    |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene                    |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota                | Grigio argento (RAL7001)         |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 75 mm                            |
| Larghezza corpo             | 25 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A                       |

## FISSAGGIO

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Tipo di fissaggio | Foro per vite |
| Diametro del foro | 10,3 mm       |