

INTEGRAL TWIN

2946UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302639



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Integral twin
Type	Zwenkwiel met centrale, dubbele rem
Standaard	EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Draagvermogen bij 3 km/u	150 kg
Draagvermogen bij 4 km/u	150 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	450 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	175 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	1,42 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisiekogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	45 mm
Zwenk radius	124 mm
Uitzwenking	248 mm
Diameter koepel	70 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Grijs wit (RAL9002)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	15 mm
Breedte wielkern	15 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie
Diameter Bout	32 mm
Lengte Bout	51 mm
Schroefdraad positie	7 mm
Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten	4

INTEGRAL TWIN

2946UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6

EAN 4031582302639

Bestelnummer 0003272000

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

