

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

KERNKENMERKEN

Productnaam	Footmaster
Type	Zwenkwiel
Statisch Draagvermogen	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	90 °C
Totale hoogte	82,5 mm
Totaal gewicht	0,5 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Rollager, gedempt
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	70 Shore D

VORK

Offset	36 mm
Zwenk radius	63 mm
Uitzwenking	126 mm

BEVESTIGING

Lengte plaat	73 mm
Breedte plaat	73 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	58 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	58 mm
Diameter bevestigingsgat	7 mm

AANVULLENDE INFORMATIE

Gelieve het totale draagvermogen voor de toepassing te berekenen als het dubbele van het draagvermogen van één enkel zwenkwiel bij gebruik van vier zwenkwielen.

FOOTMASTER

FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN

EAN 4031582419399



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

