

# LINEA LIGHT

5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

EAN 4031582353365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ● |
| 내마모성   | ● ● ● ● ● |
| 부식방지   | ● ● ● ● ● |

## 핵심 속성

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 제품명            | Linea light       |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터            |
| 표준             | EN12528 - 가구용 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 100 kg            |
| 전기 전도성         | 아니요               |
| 스테인리스          | 아니요               |
| 정지 중 하중용량      | 200 kg            |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C            |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C             |
| 총높이            | 75.5 mm           |
| 전체 너비          | 55 mm             |
| 전체 체중          | 0.18 kg           |

## 하우징

|         |                  |
|---------|------------------|
| 주택 자재   | 폴리아미드            |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징         |
| 스위블 베어링 | 스템, 회전           |
| 색상      | 그레이 화이트(RAL9002) |
| 오프셋     | 23 mm            |
| 회전 반경   | 65 mm            |
| 회전 간섭   | 130 mm           |
| 돔 직경    | 30 mm            |

## 휠

|            |                  |
|------------|------------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드            |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주입        |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링         |
| 트레드 색상     | 슬레이트 회색(RAL7015) |
| 휠 색상       | 슬레이트 회색(RAL7015) |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함         |
| 직경         | 75 mm            |
| 트레드 폭      | 15 mm            |
| 차축 홀 직경    | 0 mm             |
| 허브 길이      | 0 mm             |
| 차체 너비      | 15 mm            |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A       |

## 피팅

|         |                |
|---------|----------------|
| 피팅 유형   | B10 피팅용 블라인드 홀 |
| 볼트 홀 직경 | 10 mm          |



도이처 디  
자이너 클  
럽



Interzum  
어워드



IF 디자인  
어워드

# LINEA LIGHT


5920UAP075L51-10 9002/7015/9002

EAN 4031582353365

주문 번호 00770568  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



도이처 디  
자이너 클  
럽



Interzum  
어워드



product  
design  
award

IF 디자인  
어워드