

ALPHA STAINLESS

8470UOD100P30-11

EAN 4031582377163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ○ ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha stainless
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	150 kg
Statische Tragfähigkeit	300 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-25 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	128 mm
Gesamtgewicht	0,751 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Rollenlager, Rostfrei
Achse	Verschraubt
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	36 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D

GEHÄUSE

Material	Rostfreier Stahl, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelhahn, zweireihig
Ausladung	41 mm
Schwenkradius	91 mm
Störkreis	182 mm
Rostfrei	✓

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UOD100P30-11

EAN 4031582377163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

8470UOD100P30- $\phi 11$

