PRODUKTINFORMATION

# LINEA

5940UAP150P30-13

EAN 4031582408447



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●● |
| Kørselsstøj | ●●●●○ |
| Abrasion | ●●●●○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●●○ |

## PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Linea |
| Type | Drejeligt Hjul |
| Standard | EN12530 - Hjul til Apparater |
| Belastning ved 3 km/t | 130 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 260 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Byggehøjde | 170 mm |
| Samlet bredde | 89 mm |
| Samlet vægt | 1,1 kg |

## GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Polyamid |
| Gaffel Form | Dobbelt Hjul |
| Drejekrans | Præcisionskugleleje |
| Udladning | 52 mm |
| Udfaldsradius | 133 mm |
| Udfaldsdiameter | 266 mm |
| Dome-diameter | 56 mm |

## HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Polyamid |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 150 mm |
| Hjulbane bredde | 22 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |

## MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Bolthul |
| Bolt Huldiameter | 13 mm |

Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA


5940UAP150P30-13

EAN 4031582408447

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Deutscher Designer Club

Interzum Award

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH