



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	130 kg
Capacité de charge statique	260 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	145 mm
Largeur totale	82 mm
Poids	0,968 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision, inoxydable
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	20 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	109 mm
Diamètre d'encombrement	218 mm
Diamètre du dôme	52 mm
Inoxydable	✓

FIXATION

Type de fixation	Tige, ronde
Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	40 mm

LINEA

5940UAC125R05-28 RAL9002

EAN 4031582352726



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

