INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# AGILA STAINLESS

7477PJO150P51

EAN 4031582350500



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●● |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Agila stainless |
| Type | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Oui |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 183 mm |
| Poids | 0,95 kg |

## CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Acier Inoxydable (roulettes de collectivité) |
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur de la chape | Acier Inoxydable |
| Déport | 36 mm |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 150 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |

## FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 95 mm |
| Largeur de la platine | 70 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 50 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA STAINLESS

7477PJO150P51

EAN 4031582350500

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit









