

ALPHA SMART STAINLESS

8377IDC100P62

EAN 4031582493979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ● ●
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha smart stainless
Tipo	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	80 kg
Inossidabile	✓
Portata statica	160 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-30 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	250 °C
Altezza totale	128 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Alluminio
	morbido
Materiale del battistrada	Smorzamento, Resistente al calore
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Asse	Vite con dado
Parafili	Senza parafili
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	35 mm
Durezza del Battistrada (A)	75 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Acciaio Inossidabile, Pesante
Forma della forcella	Sottile
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	41 mm
Raggio di piroettamento	121 mm
Ingombro di piroettamento	242 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	105 mm
Larghezza della piastra	85 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	77 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (massima)	60 mm
Diametro del foro della piastra	9 mm