

## AGILA STAINLESS

7477PJH125P30-11

EAN 4031582349900

订单号 00037752



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能



运动噪音



损耗



耐腐蚀性



## 核心属性

产品名称	Agila stainless
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
不锈	✓
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	160 mm
总宽度	60 mm
总重量	0.826 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

## 支架

材料	不锈钢, 中号
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	不锈钢
偏移量	41 mm
旋转半径	131 mm
转向干涉	262 mm
圆顶直径	60 mm

## 固定件

固定件类型	螺栓孔
螺栓孔直径	11 mm
提示	脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。

# AGILA STAINLESS

7477PJH125P30-11

EAN 4031582349900  
订单号 00037752



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

