



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Novatech
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	420 kg
6 公里/小时的载重	350 kg
静态载重	700 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	0.94 kg

## 轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	100 mm
胎面宽度	40 mm
轴孔直径	15 mm
中心长度	40 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D
轴承类型	6002
适用于	linde_jungh_mic

技术图纸

