

KAPPA LOAD

9658FTP250P64 TFR

EAN 4031582386332



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Kappa load
Gehäusetyp	Bockrolle
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	1920 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	1600 kg
Statische Tragfähigkeit	3840 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	305 mm
Gesamtgewicht	17,462 kg

RAD

Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	250 mm
Breite der Lauffläche	80 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A

GEHÄUSE

Material	Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Bauchig, verstärkt

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	175 mm
Plattenbreite	140 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	140 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	105 mm
Plattenloch Durchmesser	15 mm

KAPPA LOAD

9658FTP250P64 TFR

EAN 4031582386332



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

